

BON DE COMMANDE EMBOUTS








Cachet centre :

Date :

Patient NOM :

Prénom :

Retour empreinte

GROSSISSEMENT DE L'EMPREINTE en mm	Aucun <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+0,10 (par défaut) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+0,20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+0,30 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+0,60 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p><i>Le petit nouveau</i></p> <p>TYPES</p>	<p>Embout éco 3D</p> <p>Embout classique, mat ou brillant avec perçage + marquage.</p> <p>- sans tube</p> <p>- sans option gratuite</p> <p>Embout classique</p>	<p>RIC (Joindre écouteur)</p> <p>Marque et modèle :</p> <p>Génération:</p> <p>Gain écouteur D : G :</p> <p>Bague (par défaut selon place)</p> <p>Chaussette (fixation tube)</p> <p>En force (aucune bague)</p>	<p>Micro-tube</p> <p>(Joindre micro-tube)</p> <p>Marque et modèle :</p> <p>- Perçage 2.3 (par défaut)</p> <p>- Autre perçage :</p> <p>- Clipsé (gabarit éc + bague)</p> <p>- Chaussette (coupé + fixation tube)</p>	<p>Bouchon anti-eau</p> <p>Fond de conque avec poignées 35 sh / flottant</p> <p>Rouge/Bleu (par défaut)</p> <p>Voir autres couleurs.</p> <p>Bouchon sommeil</p> <p>1/4 de conque - conduit compressible 25 sh</p> <p>Translucide (par défaut) Voir autres couleurs.</p>		
		Creux <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Plein (par défaut) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
FORMES	 <p>Fond de conque</p> <p>Hélix : Petit - Moyen - Grand</p>	 <p>Demi-conque</p>	 <p>Squelette</p> <p>Hélix : Petit - Moyen - Grand</p>			
	 <p>Pince de crabe</p> <p>Hélix : Petit - Moyen - Grand</p>	 <p>Canule (par défaut)</p> <p>Mini-canule</p>	 <p>Canule épaulement</p> <p>Mini - Petit - Moyen - Grand</p>			
OPTIONS	Insertion / Longueur du conduit (en fonction de l'empreinte fournie)	Petit	Moyen (par défaut)	Profond		
MATIERES et COULEURS	Guide-Tube	Conduit Compressible (uniquement silicone)				
	Résine acryl 3D biocompatible (par défaut)	Translucide (par défaut)	Beige			
	Résine Acrylique (monomère/polymère)	Translucide	Rosé			
	Embout Silicone	Translucide (par défaut)	Rosé	25 sh	40 sh (par défaut)	60 sh
	Bouchon Anti-eau 35sh flottant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Violet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vert	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Orange	
Bouchon Sommeil 25sh	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fuchsia	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jaune			
FINITIONS	Mat (par défaut)	Brillant				
EVENTS	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0,6 mm IROS (évent max par défaut)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 mm</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1,5 mm</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 mm</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2,5 mm</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Max</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> 		TUBES		OPTIONS	
	<p>Sans</p> <p>Enfant (1,4 x 2,4)</p> <p>Standard (2 x 3) (par défaut)</p> <p>Gros (2,2 x 3,2)</p> <p>Epais (2 x 3,5)</p>		<p>Anti-humidité</p> <p>Tube Lock (silicone)</p> <p>Equerre (non collée)</p> <p>Non collé</p>		<p>Fil d'extraction</p> <p>Laque antibactérienne</p> <p>Silicone non laqué</p> <p>Kit Cordon (+2,40€)</p> <p>Boite étanche (+2€)</p> <p>Boite métal argenté (+2€)</p> <p>Clapet pour RIC (+5€)</p>	

La réalisation de l'embout est exécutée pour répondre au mieux à vos exigences selon l'empreinte fournie. Notre résine 3D est biocompatible classe IIA. Tous nos embouts silicone sont laqués (laque antibactérienne). Les fichiers .ois .stl .asc .easc sont acceptés. Les tubes, les options et le marquage droite/gauche sont inclus dans le prix de l'embout (sauf précision). CGV à consulter pour les conditions de garantie.

OBSERVATIONS :